

Σπρέι ψευδαργύρου

Περιγραφή

Κορυφαίας ποιότητας αστάρι από 99 % καθαρό ψευδάργυρο για χρήση πριν από εργασίες βαφής. Προστατεύει από τη διάβρωση όλες τις σιδερένιες και χαλύβδινες επιφάνειες – ιδίως τις ραφές συγκόλλησης. Το σπρέι ψευδαργύρου είναι εξαιρετικά ανθεκτικό και ελαστικό και προστατεύει ενεργά τα μεταλλικά μέρη από ηλεκτροχημικές διεργασίες. Ενεργή αντιδιαβρωτική προστασία, με αντοχή σε θερμοκρασίες έως + 500 °C. Εξαιρετικά υψηλό ποσοστό ψευδαργύρου, ματ.

Ιδιότητες

- βάφεται
- εξαιρετική αντοχή στις θερμοκρασίες
- με ικανότητα συγκόλλησης κατά σημεία
- μεγάλο ποσοστό ψευδαργύρου
- μόνιμη αντιδιαβρωτική προστασία
- ηλεκτρικά αγώγιμο
- στεγνώνει γρήγορα
- λείο φιλμ χωρίς πόρους

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Χρώμα / όψη	grau / grey
καθαρότητα ψευδαργύρου	> 99 %
ποσοστό ψευδαργύρου	> 99 (im getrockneten Film) / > 99 % (as a dry film) %
συνδετικό μέσο	spezielle Harze / special resins
εύρος θερμοκρασιών χρήσης	bis ca. +500 / up to +500 °C
πυκνότητα στους 20°C	0,92671 g/cm ³ DIN 51757
χρόνος στεγνώματος	8 min. staubtrocken / 8 min. dust dry 20-30 Min. grifftrocken / 20-30 min. touch dry
πλήρες στέγνωμα	48 h
προωθητικό αέριο	Propan, Butan / propane, butane
οσμή	charakteristisch / characteristic
σχήμα	aerosol, flüssig / aerosol, liquid
σημείο ανάφλεξης	<0 °C



Πεδίο χρήσης

Πεδίο εφαρμογής σε αυτοκίνητα: Προστασία από σκουριά και διάβρωση για σιδερένιες και χαλύβδινες επιφάνειες, ιδίως για ραφές συγκόλλησης. Ιδανικό υπόστρωμα για βαφές. Για επιδιόρθωση επιψευδαργωμένων επιφανειών που έχουν υποστεί ζημιά. Αστάρι και προστατευτικό μερών του αμαξώματος και ολόκληρης της εξάτμισης.

Πεδία εφαρμογής στη βιομηχανία: Εξαιρετική αντοχή σε υψηλές θερμοκρασίες έως περ. 500 °C. Εύκολη εφαρμογή με δοχείο σπρέι. Ιδανικό για αναβαθμίσεις σημείων συγκόλλησης και διάτρησης κατά τη διαδικασία κατασκευής.

Εφαρμογή

Ανακινήστε δυνατά το δοχείο περ. 2 λεπτά. Ψεκάστε σε λεπτές στρώσεις από απόσταση περ. 20-30 cm σε μεταλλικά καθαρές και απολιπασμένες επιφάνειες. Πάχος στρώσης στεγνού μεταλλικού φιλμ ψευδαργύρου μετά από έναν ψεκασμό: 25-35 μm.

Υπόδειξη: Το σπρέι ψευδαργύρου βάφεται, ωστόσο απαιτείται προηγούμενος έλεγχος λόγω της ποικιλίας των προσφερόμενων συστημάτων βαφής.

Μετά τη χρήση, καθαρίστε τη βαλβίδα ψεκασμού (κρατώντας το δοχείο με την κεφαλή ψεκασμού προς τα κάτω) ψεκάζοντας μέχρι να εξέλθει μόνο προωθητικό αέριο.

Η πληροφορία μας βασίζεται σε σχολαστικές έρευνες και μπορεί να θεωρηθεί ως αξιόπιστη, παρόλα αυτά είναι μη δεσμευτική.