

Active Primer

Descripción

Producto "todo en uno" con funciones adicionales para el acristalamiento con poliuretanos (PUR). Tiene la función de mejorar la adherencia en vidrio, serigrafías cerámicas y pinturas para todas las masillas PUR y pastas estanqueizantes. Al mismo tiempo, Active Primer es un activador de PUR para restos de cordones de PUR, recubrimientos previos de PUR y revestimientos RIM. El producto contiene menos del 0,1 % en peso de isocianatos, por lo que no está sujeto a la obligación de formación según el Reglamento REACH.

Propiedades

- extremadamente alta resistencia UV
- buena protección anticorrosiva
- rápida adherencia
- agente adherente para cordones residuales PUR
- cumple con los requisitos OEM
- agente adherente para serigrafía en cristal y cerámica
- agente adherente para recubrimientos RIM
- agente adherente para recubrimientos previos PUR
- agente adherente para pinturas
- NCO-comform

Datos técnicos

Color / Aspecto	black
Forma	liquid
Punto de combustión	-4 °C
Olor	characteristic
Densidad a 20 °C	0,98 g/cm ³
Tiempo mínimo de conservación en el envase original cerrado	12 meses
Tiempo de aireación	at least 10 Minutes (at 23°C/50% relative humidity)

Campos de aplicación

Para mejorar la adherencia y proporcionar protección UV de productos de sellado para el acristalamiento directo y como mejorador de adherencia para recubrimientos previos de PUR (p. ej., Volkswagen), restos de cordones de PUR y revestimientos RIM (p. ej., Opel).

Aplicación

Antes de la aplicación, asegurarse de que la superficie de adherencia esté limpia y sin grasa. Recomendamos efectuar una limpieza con Liquiclean o con Limpiador y disolvente en la zona de pegado de la brida de la carrocería y de la luna y para la serigrafía cerámica. Se necesita una limpieza adicional con espuma

detergente para lunas para eliminar la suciedad por completo. Agitar bien el imprimador antes de usar (mín. 45 s a partir del desprendimiento de las bolas de acero en las botellas de aluminio). En el tubo de 10 ml, desenroscar el cabezal con esponja inmediatamente después de agitar y aplicar/tratar.

Atención: ¡El producto es sensible a la humedad! Las cantidades restantes del tubo y del envase de 30 ml se deben desechar tras un único uso. Los envases abiertos de 100 ml se deben cerrar de inmediato tras la extracción del producto y se deben utilizar en un plazo de 3 días.

Envases disponibles

10 ml Aplicador de aluminio	6180 DE
30 ml Botella de aluminio	6181 DE-FR
100 ml Botella de aluminio	6182 DE-FR-IT

Nuestra información se basa en exámenes exhaustivos y puede calificarse de fiable, no obstante solo debe servir de referencia sin responsabilidad alguna.

